

品番：EA948TF-133A

品名：パイプジョイント(φ150キャスター/ウレタン/コーナー型)



販売価格	12,300円(税抜)／13,530円(税込)			
カタログ価格	12,300円(税抜)／13,530円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/18 05:10現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				



仕様

耐荷重(kg)	163	車輪径(mm)	150
取付高(mm)	194(キャスターのみ)	材質	パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ処理) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
仕様	自在ストッパー無	サイズ(mm)	D:150、W:35、H:194、T:M20×P2.5、L:40、E:40
車輪材質	ウレタン		
コーナー型			
単管パイプφ48.6mm用			
組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。			
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。			