

品番：EA948TF-23BA

品名：140x140mm/φ48.6mm<sup>ハ</sup> 17°用ベース(コーナー用)



販売価格	4,570円(税抜) / 5,027円(税込)		
カタログ価格	4,570円(税抜) / 5,027円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 19:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1396ページ		



#### 仕様

適用パイプ	48.6mm	サイズ(W×D×H)	140×140×46mm
重量	1.5kg	材質	SS400
表面処理	溶融亜鉛めっき	止めビス	ステンレスビス(M8-8mm)
締付工具	六角レンチ(4mm)	パイプと金具接続時の引張強度	578kg(参考値)
パイプ締付時のトルク目安	12.5N(参考値)		

単管パイプφ48.6mm用

屋外専用シリーズ

角型

パイプを差し込む位置がベースのコーナーにあるため、スペースをムダなく使えます。

表面処理に溶融亜鉛メッキを採用しているため、サビに強い製品です。

ビスが目立たずスマートな外観です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

