

品番：EA948TF-3

品名：48.6mm ハ° 17° ジョイント(コーナ-Y継ぎ/自在)



販売価格	4,110円(税抜)／4,521円(税込)		
カタログ価格	4,110円(税抜)／4,521円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/06/19 16:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1444ページ		



仕様

適用パイプ	48.6mm	サイズ(mm)(W×D×H)	145×60×95
重量(g)	1280	材質	ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
止めビス	ステンレスビス(M8-8mm)	締付工具	六角レンチ(4mm)
パイプ締付時のトルク目安	12.5N(参考値)	パイプと金具接続時の引張強度	578Kg(参考値)
単管パイプφ48.6mm用			
2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。			
屋外専用シリーズ			
最大角度90°			
自在型			
上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。 製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.