

品番：EA948TF-40

品名：48.6mm パイプジョイント(直交クロス継ぎ)



販売価格	2,090円(税抜)／2,299円(税込)		
カタログ価格	2,090円(税抜)／2,299円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/18 20:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

用途	フェンスやラック作りに	適合パイプ	単管パイプ φ48.6mm
締付トルク	30N(推奨値)	引張荷重	許容値:762kg 最大値:約952kg
使用工具	六角レンチ(8mm)	サイズ	114(W)×65(D)×65(H)mm
重量	約800g	材質	ダクタイル鋳鉄(FCD-450)(電解亜鉛メッキ)
付属品	スチールビス(M16-16)×2		
単管パイプ φ48.6mm専用の単管ジョイント			
ビスが大きいため初心者でも扱いやすく、光沢が美しい美観に優れたタイプ			
仮設クランプ同様に直交で使用する継ぎ手ですが、単管パイプの様に丸みを帯びており突起がないため、接触による怪我の恐れが軽減されます。			
屋内専用のため、屋外で使用する場合は防錆処理を必ず行ってください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.