


品番：EA948TF-42A

品名：48.6mm 単管用水平調整金具(アンカータイプ°)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,700円(税抜) / 6,270円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,700円(税抜) / 6,270円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/21 18:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|  |                                    |      |                                   |
|--|------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 適用パイプ  | 48.6mm                             | サイズ  | 130×110×60mm                      |
| 重量   | 664g                               | 材質   | 本体:ダクタイル(FCD450)<br>ベース部:鉄(SS400) |
| 表面処理   | 本体:溶融亜鉛メッキ+電解亜鉛メッキ<br>ベース部:電解亜鉛メッキ | 止めビス | ステンレスビス(M8-8mm)                   |
| 締付工具   | 六角レンチ(4mm)                         | 耐荷重  | 500kg                             |
| 単管パイプφ48.6mm用ジョイント金具<br>肉厚1.8・2.4mmどちらのパイプにも使用可能 |                                    |      |                                   |
| 水平調整金具   |                                    |      |                                   |
| 斜面对応   |                                    |      |                                   |
| ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。          |                                    |      |                                   |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.