

品番：EA948TF-7

品名：48.6mm 17° ジョイント(T継ぎ/3本ジョイント用)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,720円(税抜) / 2,992円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 2,720円(税抜) / 2,992円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 13 (2025/07/17 04:26現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1444ページ                       |      |   |



#### 仕様

|               |                 |                |                   |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 適用パイプ         | 48.6mm          | サイズ(mm)(W×D×H) | 80×60×95          |
| 重量(g)         | 740             | 材質             | ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ) |
| 止めビス          | ステンレスビス(M8-8mm) | 締付工具           | 六角レンチ(4mm)        |
| パイプ締付時のトルク目安  | 12.5N(参考値)      | パイプと金具接続時の引張強度 | 578Kg(参考値)        |
| 単管パイプφ48.6mm用 |                 |                |                   |
| 3本ジョイント用      |                 |                |                   |
| 屋外専用シリーズ      |                 |                |                   |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.