

品番：EA948TF-8

品名：48.6mm \varnothing 17° ジョイント(中間コーナ-K継ぎ/自在/1組)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,260円(税抜) / 4,686円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,260円(税抜) / 4,686円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/07/17 09:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 適用パイプ | 48.6mm | サイズ(mm)(W×D×H) | 120×60×60 |
| 重量(g) | 650 | 材質 | ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ) |
| 止めビス | ステンレスビス(M8-8mm) | 締付工具 | 六角レンチ(4mm) |
| パイプ締付時のトルク目安 | 12.5N(参考値) | パイプと金具接続時の引張強度 | 578Kg(参考値) |
| 最鋭角 | 90° | | |
| 単管パイプ \varnothing 48.6mm用 | | | |
| 自在型 | | | |
| 屋外専用シリーズ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.