


品番：EA949AB-28

品名：M1.7x 4mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 210円(税抜) / 231円(税込) | | |
| カタログ価格 | 210円(税抜) / 231円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/04/08 22:27現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1275ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------|--|----------|------------------------|
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | SNZS-M1.7-4 |
| 用途 | 上部スペースが限られた箇所に 機器・装置のコンパクト化、小型精密機 器に | サイズ | M1.7×4mm (ピッチ:0.35) |
| ネジの呼び | M1.7 | 最大締付けトルク | 0.14N・m |
| 材質 | ステンレス(SUSXM7(SUS304相 当)) | 重量 | 0.036~0.18g |
| 入数 | 10本 | | |
| 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ | | | |
| 精密機器用の微細ねじ | | | |
| 並目ねじ | | | |
| +: 特殊ナベ頭 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.