



品番：EA949CW-25

品名：G 1 " ブリーザキャップ(レベルゲージ 無)



販売価格	1,190円(税抜) / 1,309円(税込)		
カタログ価格	1,190円(税抜) / 1,309円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/04/04 11:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1218ページ		



### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BM-1
ねじサイズ	G1	キャップ径	φ42mm
全高	36.5mm	使用温度	-30~100℃
材質	キャップ・ネジ:ポリアミド エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線 パッキン:ニトリルゴム(NBR)	質量	24g

レベルゲージ無し

スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。

オイル量の増減が激しいブースターや減圧器などに

跳ね油漏れ防止構造

通気構造なので、タンク内圧が外気と同じになります。

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。

RoHS対応品

※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。

※ガソリン、アルコールの使用はできません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.