


品番 : EA949CW-65

品名 : G 1" /100mbar バルブキャップ



販売価格	1,390円(税抜) / 1,529円(税込)		
カタログ価格	1,390円(税抜) / 1,529円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/19 07:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1218ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	VL-1H
ねじサイズ	G1	キャップ径	Φ42mm
全高	37mm	設定圧力	100hPa
使用温度	-30~120°C	材質	キャップ・ネジ:ポリアミド、 スプリング:SUS302、 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
質量	25g		

圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。

タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。

外部の空気を吸気しません。

RoHS対応品

※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。

※ガソリン、アルコールの使用はできません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

