


品番：EA949CX-201

品名：G3/8" オイルウインドウ(防爆仕様)



販売価格	830円(税抜) / 913円(税込)		
カタログ価格	830円(税抜) / 913円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/05 23:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1217ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	CD-12-ATEX
ねじサイズ	G3/8	ねじ長さ	7.5mm
幅	22.5mm	全高	20.5mm
締付トルク	3~5N・m	材質	本体:特殊透明ポリアミド、 オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
使用温度	-20~80℃	質量	4g

防爆仕様(ATEX規格対応)

取付け側の板厚が薄く、ねじ穴加工ができない場合にはナットをご利用いただけます。(組み合わせて使用できるナットは、下記その他関連を参照ください。)

RoHS対応品

※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。

※アルコールの使用はできません。

代替品

品番	EA949CX-201A
コメント	変更点: 防爆規格, 刻印表示



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.