


品番：EA949CX-42

品名：G 3/8" オイルウィンドウ(スター型)



販売価格	335円(税抜) / 369円(税込)		
カタログ価格	335円(税抜) / 369円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/05 23:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1217ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FE-12
ねじサイズ	G3/8	窓径	11mm
外径	22mm	ねじ長さ	7.5mm
締付トルク	3~5N・m	材質	本体・窓: 特殊透明ポリアミド レベル盤: アルミニウム オイルシール: ニトリルゴム
使用温度	-30~100℃	質量	4g

ねじ込み取付け

オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。

取付け側の板厚が薄く、ねじ穴加工ができない場合にはナットをご利用いただけます。(組み合わせて使用できるナットは、下記その他関連を参照ください。)

RoHS対応品

※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。

※アルコールの使用はできません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

