品番: EA949CX-43

品名: G 1/2" オイルウィンドウ(スタ-型)



販売価格	440円(税抜)/ 484円(税込)				
カタログ価格	440円(税抜)/484円(税込)				
在庫数	最新在庫: 22 (2025/11/13 21:57現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1264ページ				





仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FE-15
ねじサイズ	G1/2	窓径	14mm
外径	26mm	ねじ長さ	10.5mm
締付トルク	4~6N·m	材質	本体・窓:特殊透明ポリアミド レベル盤:アルミニウム オイルシール:ニトリルゴム
使用温度	-30~100℃	質量	5g

ねじ込み取付け

オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。

取付け側の板厚が薄く、ねじ穴加工ができない場合にはナットをご利用いただけます。(組み合わせて使用できるナットは、下記その他関連を参照ください。)

RoHS対応品

※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。

※アルコールの使用はできません。

株式会社エスコ