品番: EA949CX-44

品名: G 3/4" オイルウィンドウ(スタ-型)



| 販売価格       | 655円(税抜)/ 721円(税込)                    |      |   |  |  |
|------------|---------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 655円(税抜)/721円(税込)                     |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>112</b> (2025/11/13 20:13現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                     | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    | 1264ページ                               |      |   |  |  |





## 仕様

| メーカー  | イマオコーポレーション | 型番   | FE-20  |
|-------|-------------|------|--|
| ねじサイズ | G3/4        | 窓径   | 20mm   |
| 外径    | 31.5mm      | ねじ長さ | 10.5mm   |
| 締付トルク | 6~8N·m      | 材質   | 本体・窓:特殊透明ポリアミド<br>レベル盤:アルミニウム<br>オイルシール:ニトリルゴム |
| 使用温度  | -30~100℃    | 質量   | 8g   |

## ねじ込み取付け

オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。

取付け側の板厚が薄く、ねじ穴加工ができない場合にはナットをご利用いただけます。(組み合わせて使用できるナットは、下記その他関連を参照ください。)

## RoHS対応品

※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。

※アルコールの使用はできません。

## 株式会社エスコ