品番: EA949CX-45

品名:G1"オイルウィンドウ(スタ-型)



販売価格	765円 (税抜)/842円(税込)				
カタログ価 格	765円(税抜)/842円(税込)				
在庫数	最新在庫: 32 (2025/11/13 21:59現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1264ページ				





仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FE-24
ねじサイズ	G1	窓径	25mm
外径	40mm	ねじ長さ	11mm
締付トルク	8~10N·m	材質	本体・窓:特殊透明ポリアミド レベル盤:アルミニウム オイルシール:ニトリルゴム
使用温度	-30~100℃	質量	12g

ねじ込み取付け

オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。

取付け側の板厚が薄く、ねじ穴加工ができない場合にはナットをご利用いただけます。(組み合わせて使用できるナットは、下記その他関連を参照ください。)

RoHS対応品

※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。

※アルコールの使用はできません。

株式会社エスコ