品番: EA949CX-54

品名:G1"オイルウィンドウ(スタ-型)



| 販売価格        | 1,010円(税抜)/1,111円(税込)        |      |   |  |  |  |
|-------------|------------------------------|------|---|--|--|--|
| カタログ価<br>格  | 1,010円(税抜)/1,111円(税込)        |      |   |  |  |  |
| 在庫数         | 最新在庫: 8 (2025/11/13 21:52現在) |      |   |  |  |  |
| 商品入数        | 1                            | 販売単位 | 個 |  |  |  |
| カタログ<br>ページ | 1264ページ                      |      |   |  |  |  |





## 仕様

| メーカー  | イマオコーポレーション | 型番   | FG-21N                                      |
|-------|-------------|------|---|
| ねじサイズ | G1          | 窓径   | 23mm  |
| 外径    | 42.5mm      | ねじ長さ | 11mm  |
| 締付トルク | 10~12N·m    | 材質   | 本体:ポリアミド窓:特殊透明ポリアミドレベル盤:アルミニウムオイルシール:ニトリルゴム |
| 使用温度  | -30~100℃    | 質量   | 15g   |

ねじ込み取付け

オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。

取付け側の板厚が薄く、ねじ穴加工ができない場合にはナットをご利用いただけます。(組み合わせて使用できるナットは、下記その他関連を参照ください。)

RoHS対応品

※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。

## 株式会社エスコ