品番：EA949CX-94A

品名：127mm レベルインジケーター(温度計付)

販売価格	3,780円（税抜）／ 4,158円（税込）			
カタログ価格	3,780円（税抜）／4,158円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2025/06/26 07:22現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1263ページ			



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LT-127NC
仕様	レベル盤・温度計付	サイズ	A：127mm、B：150mm、C：22mm、D：15mm、H：M12×1.75mm
温度計目盛範囲	0～100℃	使用温度範囲	−30～80℃ （※製品の材質の耐熱・耐冷温度の為、温度計目盛範囲と異なります。）
材質	本体：特殊透明ポリアミド、 文字盤：アルミニウム、 ボルト・ナット：SUM22L（亜鉛メッキ） Oリング：ニトリルゴム(NBR)		

オイルタンク内の液量を確認する計器です。
オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。
レベル盤取外し可能
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
RoHS対応品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.