

品番 : EA949DJ-1100

品名 : M10x100 [高強度・高張力]六角穴付ボルト



販売価格	670円(税抜) / 737円(税込)		
カタログ価格	670円(税抜) / 737円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/13 18:43現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1259ページ		



全ねじ 半ねじ



※標準イメージ

品名	規格	単位	在庫
M10x100	ISO 898-1	個	10



仕様

サイズ	M10×100	ピッチ	1.5(並目)
ねじ部の長さ	32mm(半ねじ)	硬度	HRC38-43
耐力	1170N/mm ²	材質	合金鋼(黒色酸化被膜)
製品グレード	12.9 ISO898/1、 JIS G 1051	入数	1個
アンブラコ社製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.