


品番：EA949DJ-305

品名：M3 x 5 [高強度・高張力]六角穴付ボルト



販売価格	385円(税抜)／424円(税込)		
カタログ価格	385円(税抜)／424円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/20 18:04現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ			



仕様

全ねじ			
並目ねじ			
アンブラコ社製			
材質	合金鋼	ねじ規格	ISO261、262、JIS B 0205、ANSI B1.13M
製品グレード	12.9 ISO898/1、JIS G 1051	硬度	HRC38-43
引張強度	1300N/mm ²	耐力	1170N/mm ²
剪断強度	780N/mm ²	伸び	9%
表面処理	黒色酸化皮膜	使用温度範囲	-50℃～+300℃
サイズ	M3×5	ピッチ	0.5mm
頭部径 (A)	最大:5.5mm、最小:5.32mm	胴部径 (D)	最大:3mm、最小:2.86mm
頭部高さ (H)	最大:3mm、最小:2.86mm	ソケット幅 (J)	最小:2.5mm
サイズ (G)	最小:1.2mm	ソケット深さ (T)	最小:1.5mm
フィレット深さ (F)	最大:3.6mm	有効断面積	5.03mm ²
破断荷重	6.54kN	降伏荷重	5.89kN

胴部一重剪断荷重	5.5kN	入数	2個
----------	-------	----	----

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.