

品番 : EA949DJ-3080


品名 : M16x 80 [高強度・高張力]六角穴付ボルト



販売価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
カタログ価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/07/01 01:45現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1259ページ		



M16x80	
規格	ISO 898-1
強度	12.9
張力	1170N/mm <sup>2</sup>
硬度	HRC38-43
材質	合金鋼(黒色酸化被膜)
入数	1個



#### 仕様

サイズ	M16×80	ピッチ	2(並目)
ねじ部の長さ	44mm(半ねじ)	硬度	HRC38-43
耐力	1170N/mm <sup>2</sup>	材質	合金鋼(黒色酸化被膜)
製品グレード	12.9 ISO898/1、 JIS G 1051	入数	1個
アンブラコ社製			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.