

品番 : EA949DJ-3100

品名 : M16x100 [高強度・高張力]六角穴付ボルト



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,470円(税抜) / 1,617円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,470円(税抜) / 1,617円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 11 (2026/04/12 20:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1259ページ                       |      |   |



| 品名      | 規格        | 単位 | 在庫 |
|---------|-----------|----|----|
| M16x100 | ISO 898-1 | 個  | 11 |



### 仕様

|         |                              |     |             |
|---------|------------------------------|-----|-------------|
| サイズ     | M16×100                      | ピッチ | 2(並目)       |
| ねじ部の長さ  | 44mm(半ねじ)                    | 硬度  | HRC38-43    |
| 耐力      | 1170N/mm <sup>2</sup>        | 材質  | 合金鋼(黒色酸化被膜) |
| 製品グレード  | 12.9 ISO898/1、<br>JIS G 1051 | 入数  | 1個          |
| アンブラコ社製 |                              |     |             |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.