

品番 : EA949DJ-408

品名 : M4 x 8 [高強度・高張力]六角穴付ボルト



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 350円(税抜) / 385円(税込) | | |
| カタログ価格 | 350円(税抜) / 385円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2026/04/12 18:32現在) | | |
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1259ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-------------|--------|------------------------------|
| サイズ | M4×8 | ピッチ | 0.7(並目) |
| 硬度 | HRC38-43 | 耐力 | 1170N/mm ² |
| 材質 | 合金鋼(黒色酸化被膜) | 製品グレード | 12.9 ISO898/1、 JIS G 1051 |
| 入数 | 4個 | | |
| 全ねじ | | | |
| アンブラコ社製 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.