


品番：EA949DJ-525

品名：M5 x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 510円(税抜)／ 561円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 510円(税抜)／561円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 16 (2026/02/19 01:27現在) |      |   |
| 商品入数    | 4                             | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1259ページ                       |      |   |



仕様

|         |             |        |                          |
|---------|-------------|--------|--------------------------|
| サイズ     | M5×25       | ピッチ    | 0.8(並目)                  |
| 硬度      | HRC38-43    | 耐力     | 1170N/mm <sup>2</sup>    |
| 材質      | 合金鋼(黒色酸化被膜) | 製品グレード | 12.9 ISO898/1、JIS G 1051 |
| 入数      | 4個          |        |                          |
| 全ねじ     |             |        |                          |
| アンブラコ社製 |             |        |                          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.