

品番 : EA949DJ-616

品名 : M6 x 16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 530円(税抜) / 583円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 530円(税抜) / 583円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/04/12 20:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 4                            | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1259ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |             |        |                              |
|---------|-------------|--------|------------------------------|
| サイズ     | M6×16       | ピッチ    | 1(並目)                        |
| 硬度      | HRC38-43    | 耐力     | 1170N/mm <sup>2</sup>        |
| 材質      | 合金鋼(黒色酸化被膜) | 製品グレード | 12.9 ISO898/1、<br>JIS G 1051 |
| 入数      | 4個          |        |                              |
| 全ねじ     |             |        |                              |
| アンブラコ社製 |             |        |                              |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.