

品番 : EA949DN-2050

品名 : M12x 50mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本)



販売価格	615円(税抜) / 677円(税込)		
カタログ価格	615円(税抜) / 677円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/04 12:11現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1260ページ		



全ねじ 半ねじ



金ねじタイプ



品名	規格	サイズ	引張強度	締付トルク	表面処理	入数
六角穴付ボルト	ISO 14.9	M12×50(並目)	1400N/mm ²	151.8N・m	黒色酸化被膜	1個

仕様

規格	ISO 14.9	サイズ	M12×50(並目)
ピッチ	1.75	引張強度	1400N/mm ²
硬度	HRC44~50(伸び9%)	締付トルク	151.8N・m
材質	鉄(KNDS4)	表面処理	黒色酸化被膜
仕様	全ねじ	入数	1個
超強度・超張力			
日本製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.