

品番 : EA949DN-4070

品名 : M16x 70mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,450円(税抜) / 1,595円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,450円(税抜) / 1,595円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/04/04 13:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1260ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|----------------|-------|----------------------|
| 規格 | ISO 14.9 | サイズ | M16×70(並目) |
| ピッチ | 2.0 | 引張強度 | 1400N/m ² |
| 硬度 | HRC44~50(伸び9%) | 締付トルク | 376.7N・m |
| 材質 | 鉄(KNDS4) | 表面処理 | 黒色酸化被膜 |
| 仕様 | 半ねじ | 入数 | 1個 |
| 超強度・超張力 | | | |
| 日本製 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.