

品番 : EA949DN-612

品名 : M 6x 12mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)



販売価格	265円(税抜) / 292円(税込)		
カタログ価格	265円(税抜) / 292円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/04/04 10:46現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1260ページ		



全ねじ 半ねじ



金ねじタイプ



仕様

規格	ISO 14.9	サイズ	M6×12(並目)
ピッチ	1.0	引張強度	1400N/mm ²
硬度	HRC44~50(伸び9%)	締付トルク	18.1N・m
材質	鉄(KNDS4)	表面処理	黒色酸化被膜
仕様	全ねじ	入数	2個
超強度・超張力			
日本製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.