

品番 : EA949DN-825

品名 : M 8x 25mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 265円(税抜) / 292円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 265円(税抜) / 292円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 61 (2026/04/04 15:05現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1260ページ                       |      |   |



全ねじ 半ねじ



金ねじタイプ



#### 仕様

|         |                |       |                      |
|---------|----------------|-------|----------------------|
| 規格      | ISO 14.9       | サイズ   | M8×25(並目)            |
| ピッチ     | 1.25           | 引張強度  | 1400N/m <sup>2</sup> |
| 硬度      | HRC44~50(伸び9%) | 締付トルク | 43.9N・m              |
| 材質      | 鉄(KNDS4)       | 表面処理  | 黒色酸化被膜               |
| 仕様      | 全ねじ            | 入数    | 1個                   |
| 超強度・超張力 |                |       |                      |
| 日本製     |                |       |                      |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.