

品番 : EA949DN-825

品名 : M 8x 25mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本)



販売価格	250円(税抜)／275円(税込)		
カタログ価格	250円(税抜)／275円(税込)		
在庫数	最新在庫: 35 (2025/12/16 07:13現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1310ページ		



全ねじ



半ねじ



### 仕様

規格	ISO 14.9	サイズ	M8×25(並目)
ピッチ	1.25	引張強度	1400N/mm <sup>2</sup>
硬度	HRC44~50(伸び9%)	締付トルク	43.9N·m
材質	鉄(KNDS4)	表面処理	黒色酸化被膜
仕様	全ねじ	入数	1個
超強度・超張力			
日本製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.