品番: EA949DT-2003

品名: M20x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ



販売価格	12,200円 (税抜)/13,420円(税込)				
カタログ価 格	12,200円(税抜)/13,420円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/13 16:46現在)				
商品入数	1	販売単位	ST		
カタログページ	1298ページ				

















仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(半ねじ)	規格	ISO 8.8
ボルトサイズ	M20×80	ピッチ	2.5(並目)
頭対辺	30mm	材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)
仕様	半ねじ	強度クラス	Class 80
使用温度範囲	−200℃~500℃		

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性

·高強度

SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力

·高耐食

海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし

·耐熱性

大気中の最高使用温度500℃

抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.