

品番：EA949DT-603

品名：M 6x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ)



販売価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
カタログ価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/11/01 09:03現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1312ページ		



◆Bumax 六角ボルト

- ◆製品番号: 60-4014407, 61-81183
- ◆材質: A4-70 (SUS316, HiMo)
- ◆加工標準: JIS B 1025 (JIS B 1025, A1 80025, B2025)
- ◆ボルトサイズ: Class 80
- ◆材質標準: 800/HiMo2
- ◆ボルト: 840/HiMo2
- ◆ボルト長さ: 820/HiMo2
- ◆ボルト径: 0.36
- ◆ボルト製造国: 中国・韓国

◆機械的特性比較

材料	引張強さ	耐力
引張強さ	MPa	kgf/cm ²
A2-50	500	51
A4-70	700	71.6
A4-80	800	81.6
Bumax88	1,000	102
Bumax100	1,000	102

◆化学成分比較: 強度改良効果のチャート

成分	単位	値
C	%	0.03
Mn	%	0.03
P	%	0.005
S	%	0.001
Si	%	0.03
Ni	%	10.0
Cr	%	16.0

◆引張率の比較

材料	引張率
A2-70 (SUS304)	1.400
A2-80 (SUS304)	1.800
A4-80 (SUS316)	1.012
Bumax88	1.006
Bumax100	1.007

◆ボルトの材料による摩耗係数の比較

材料	摩耗係数
FEEL	0.42
Bumax88	0.19
Bumax100	0.11

仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(半ねじ)	ボルトサイズ	M6×40
ピッチ	1.0(並目)	頭対辺	10mm
材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)	仕様	半ネジ
強度クラス	Class 80	使用温度範囲	-200℃～500℃

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性・高焼付き性

・高強度
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力

・高耐食
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし

・耐熱性
大気中の最高使用温度500℃

抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

