

品番：EA949DT-606

品名：M 6x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ)



販売価格	715円(税抜)／ 787円(税込)			
カタログ価格	715円(税抜)／787円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/18 22:24現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	1247ページ			



◆Bumax 六角ボルト

●製品規格 ISO 4762 / JIS B 1180

●材質 A4-80 (SUS 316, HiMo)

●仕入れ標準 ISO 201 / JIS B 1180 / JIS B 1181

●強度クラス Class 8.8

●寸法単位 mm

●表面処理 無処理

●使用温度範囲 -200℃～500℃

◆機械的特性比較

規格	引張強度 (MPa)	引張断面積 (mm ²)	耐力 (N/mm ²)
A2-50	500	51	21.4
A4-70	700	51	29.4
A4-80	800	51	33.3

◆化学成分比較・機械特性比較のチャート


規格	引張強度 (MPa)	引張断面積 (mm ²)	耐力 (N/mm ²)
A2-50	500	51	21.4
A4-70	700	51	29.4
A4-80	800	51	33.3

◆強度率の比較

規格	強度率
A2-70 (SUS304)	1.400
A2-80 (SUS304)	1.800
A4-80 (SUS316)	1.012
B7 (Inconel 718)	1.006
A193 (Inconel 600)	1.007

◆ボルトの材質による摩擦係数の比較

規格	摩擦係数
A4-80 (SUS316)	0.42
B7 (Inconel 718)	0.19
A193 (Inconel 600)	0.11



仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(半ねじ)	規格	ISO 8.8
ボルトサイズ	M6×55	ピッチ	1.0(並目)
頭対辺	10mm	材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)
仕様	半ねじ	強度クラス	Class 80
使用温度範囲	-200℃～500℃		

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット
高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性
・高強度 SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力
・高耐食 海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし
・耐熱性 大気中の最高使用温度500℃
抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます

