

品番：EA949DT-607

品名：M 6x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ)



販売価格	835円(税抜)／919円(税込)		
カタログ価格	835円(税抜)／919円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/02/18 22:24現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1247ページ		



◆Bumax 六角ボルト

●製品規格 JIS B 1180

●材質 SUS304 (A2-50, HiMo)

●仕入れ規格 JIS B 1180, JIS B 1181

●強度クラス Class 8.8

●表面処理 800/1000

●寸法公差 800/1000

●使用温度範囲 -200℃～500℃

◆機械的特性比較

材料	引張強度 (MPa)	耐力 (MPa)
A2-50	500	210
A4-70	700	210
A4-80	800	210
SUS304	500	210

◆化学組成比較・機械特性比較のチャート

材料	引張強度 (MPa)	耐力 (MPa)
A2-50 (SUS304)	500	210
A2-80 (SUS304)	800	210
A4-80 (SUS316)	800	210

◆ボルトの材料による機械特性の比較

材料	引張強度 (MPa)	耐力 (MPa)
A2-50 (SUS304)	500	210
A4-80 (SUS316)	800	210

仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(半ねじ)	規格	ISO 8.8
ボルトサイズ	M6×60	ピッチ	1.0(並目)
頭対辺	10mm	材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)
仕様	半ねじ	強度クラス	Class 80
使用温度範囲	-200℃～500℃		

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット
高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性
・高強度 SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力
・高耐食 海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし
・耐熱性 大気中の最高使用温度500℃
抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます

