品番: EA949DT-805

品名: M 8x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ



販売価格	1,250円(税抜) / 1,375円(税込)				
カタログ価 格	1,250円(税抜)/1,375円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/26 22:16現在)				
商品入数	1	販売単位	ST		
カタログページ					









仕様

上*						
ボルトサイズ	M8×55	頭対辺(mm)	13			
材質	ステンレス (SUS316L)	仕様	半ネジ			
規格	ISO 8.8					
高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット						
高強度、耐食性、耐熱性、非磁性、焼付き性						

SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力

海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし

大気中の最高使用温度600℃

透磁率1.006(Bumax88)抜群の非磁性

ピッチ 1.25

並目ねじ

株式会社エスコ