

# 品番 : EA949DT-806

品名 : M 8x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ねじ)



販売価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
カタログ価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 02:38現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



## 仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(半ねじ)	規格	ISO 8.8
ボルトサイズ	M8×60	ピッチ	1.25(並目)
頭対辺	13mm	材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)
仕様	半ねじ	強度クラス	Class 80
使用温度範囲	-200°C~500°C		

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

高強度、耐食性、耐熱性、非磁性、焼付き性

SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力

海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし

大気中の最高使用温度600°C

透磁率1.006(Bumax88)抜群の非磁性

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

