

品番 : EA949DV-1007

品名：M10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ)



販売価格	2,080円(税抜)／2,288円(税込)		
カタログ価格	2,080円(税抜)／2,288円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 2</b> (2026/02/19 01:26現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1247ページ		



◆Bumax 六角ボルト	
●製品規格	ISO-4014/4017, JIS B1190
●材質	44-65 2343 310L, HdMs
●ねじ規格	ISO261/ISO2-35 ISO2005 ISO2009
●ねじ種類	Gg
●精度クラス	Class 80
●引張強度	800N/mm <sup>2</sup>
●耐力	640N/mm <sup>2</sup>
●剪断強度	520N/mm <sup>2</sup>
●伸び	0.3d
●使用温度範囲	-20°C~500°C

◆機械的特性比較			
材料名	特性	拉伸強度	耐力
A2-50	500	51	210
A4-70	700	71.4	450
A4-80	800	81.6	600
Baroxia 88	800	81.6	640
Baroxia 100	1,000	102	900
Baroxia 100	1,000	102	800

◆透湿率の比較	
A2-70(SUS304)	1.400
A2-80(SUS304)	1.800
A4-80(SUS316L)	1.012
Bumax 88	1.006
Bumax 109	1.007

◆ボルトの材料による摩擦係数の比較	
材料名	摩擦係数
A4-80 (SUS316)	0.42
Burnax 8B	0.19
Burnax 109SM12	0.11

## 仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(全ねじ)	規格	ISO 8.8
ボルトサイズ	M10×40	ピッチ	1.5(並目)
頭対辺	16mm	材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)
仕様	全ねじ	強度クラス	Class 80
使用温度範囲	−200°C～500°C		

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性

·高強度

SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力

## ·高耐食

海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はない。

### • 耐熱性

### 耐熱性

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入った工具オリジナルセット

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.