

品番：EA949DV-1009

品名：M10x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ねじ)



販売価格	2,240円(税抜)／2,464円(税込)			
カタログ価格	2,240円(税抜)／2,464円(税込)			
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/19 01:27現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	1247ページ			



◆Bumax 六角ボルト ●製品規格 ISO 4762 / JIS B 1180 ●材質 A4-70 (SUS 316, HiMo) ●ねじ規格 ISO 201 / JIS B 1180 ●強度クラス Class 80 ●材質指定 800/HiMo ●ねじ径 M10 ●ねじ長さ 50mm ●全長 100mm ●全ねじ 50mm ●全ねじ径 M10		◆機械的特性比較 材料 特性 強度 耐力 A2-50 500 51 210 214 A4-70 700 71.6 490 495 A4-80 800 81.6 600 612 A4-90 900 91.6 640 643 A4-100 1,000 102 900 918 A4-110 1,100 112 950 965		◆ねじ規格比較 ねじ規格比較のチャート 規格 ねじ径 ねじ長さ ねじ径 ねじ長さ ISO 201 10 50 10 50 JIS B 1180 10 50 10 50 ISO 201 10 50 10 50 JIS B 1180 10 50 10 50		◆強度クラスの比較 A2-70 (SUS304) 1,400 A2-80 (SUS304) 1,800 A4-80 (SUS316) 1,012 B7 (HiMo) 1,006 A4-90 1,007		◆ボルトの材料による摩擦係数の比較 材料 摩擦係数 A4-80 (SUS316) 0.42 A4-90 (SUS316) 0.19 A4-100 (SUS316) 0.11			
---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(全ねじ)	規格	ISO 8.8
ボルトサイズ	M10×50	ピッチ	1.5(並目)
頭対辺	16mm	材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)
仕様	全ねじ	強度クラス	Class 80
使用温度範囲	−200℃～500℃		

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性

・高強度
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力

・高耐食
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし

・耐熱性
大気中の最高使用温度500℃

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

