品番: EA949DV-813

品名: M 8x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ



販売価格	1,510円(税抜)/1,661円(税込)				
カタログ価 格	1,510円(税抜)/1,661円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>12</b> (2025/11/14 23:21現在)				
商品入数	1	販売単位	ST		
カタログページ	1298ページ				

















## 仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(全ねじ)	規格	ISO 8.8
ボルトサイズ	M8×60	ピッチ	1.25(並目)
頭対辺	13mm	材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)
仕様	全ねじ	強度クラス	Class 80
使用温度範囲	−200℃~500℃		

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性

·高強度

SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力

·高耐食

海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし

·耐熱性

大気中の最高使用温度500℃

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.