



品番：EA949FX-40

品名：3.4x40mm 木工用ビス(細・300本)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,310円(税抜) / 1,441円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,310円(税抜) / 1,441円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/17 11:00現在) |      |   |
| 商品入数    | 300                          | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1286ページ                      |      |   |



### 仕様

|    |                  |     |  |
|----|------------------|-----|--|
| 用途 | MDF材、LVL材の枠組みなどに | サイズ | 太さ:3.4mm、長さ:40mm<br>頭径:6.5mm、線材径:2.3mm |
| 仕様 | 半ねじ              | 頭形状 | (+)特殊フレキ頭                              |
| 材質 | 鉄鋼線(クロメート)       | 入数  | 300本                                   |

座掘り用カット刃によって、ビス頭部を木材にめりこませるための下穴をあけることで木割れを防止します。

ネジ山先端にノコギリ刃付で、木材との摩擦を低減、入りやすくなります。

下穴無しで一発締め付けます。

十字穴が深く潰れ難いです。

割れ防止先端カット刃付き

ローレット無し

屋内専用

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.