

品番：EA949H-44


品名：φ60mm/M16x 70mm/ 700kg アジャストベース(スチール)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,940円(税抜) / 2,134円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,940円(税抜) / 2,134円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/11 12:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1707ページ | | |



商品説明
※調整ネジの長さにはご注意ください。
※プラスドライバーで簡単に取り付け可能です。
※調整ネジの回転方向は必ず時計回りに調整してください。逆方向に調整すると、ネジが底面に接触してしまいます。



カタログ訂正

●耐荷重…(誤)800kg(正)700kg(No.57 9048)

仕様

| | | | |
|-----|---|--------|----------|
| 用途 | 一般機器、設備 | ボルトサイズ | M16×70mm |
| ピッチ | 2.0mm | ベース径 | 60mm |
| 全長 | 97mm | 耐荷重 | 700kg |
| 材質 | 底部ベース:クロロプレンゴム 底部金具:冷間圧延鋼板(SPCC) ねじ:冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH) | 仕上げ | 電着塗装 |
| 重量 | 290g | | |

滑り止め用のゴムが付いています。

プラスドライバーで簡単に取り付け可能

座とボルトの間にナイロンワッシャを使用。
あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できます。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

