

品番：EA949H-55

品名：φ60mm/M20x100mm/700Kg アジャストベース(ステンレス)




販売価格	5,460円(税抜) / 6,006円(税込)		
カタログ価格	5,460円(税抜) / 6,006円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/01 01:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1707ページ		



商品説明

- ・調整可能な高さを実現しています。
- ・プラスドライバーで簡単に取り付け可能です。
- ・様々な機器に使用可能な汎用性が高いです。また、様々な機器に適用していただくことも可能です。



仕様

用途	一般機器、設備	ボルトサイズ	M20×100mm
ピッチ	2.5mm	ベース径	60mm
全長	130mm	耐荷重	700kg
材質	底部ベース:クロロプレンゴム 底部金具:ステンレス鋼板(SUS304) ねじ:ステンレス鋼棒(SUS304)	仕上げ	パシペート処理
重量	466g		

滑り止め用のゴムが付いています。

プラスドライバーで簡単に取り付け可能

座とボルトの間にナイロンワッシャを使用。
あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できます。

耐蝕性に優れたステンレス製

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

