品番: EA949HA-10

品名: φ24mm/M10x30mm/60Kgアジャストベース(首振/八角



販売価格	675円(税抜) / 743円(税込)				
カタログ価 格	675円(税抜)/743円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/15 02:23現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1754ページ				







仕様

ベースサイズ	φ24×11mm	ねじサイズ	M10×30mm
耐荷重	60kg	材質	本体:スチール・ポリアミド 底部:エラストマー
ベース高さ	11mm	二面幅	24mm
重量	20g		

首振り機構(約10°)

約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。

取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。

本体が八角なので、24mmのスパナで廻すこともできます。

本体と底が二重構造もため、荷重がかかった状態でも、本体をスパナでまわして高さ調節が行えます。

底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.