


品番：EA949HA-258

品名：φ40mm/M10x 40mm アジャスターベース



販売価格	180円(税抜) / 198円(税込)		
カタログ価格	180円(税抜) / 198円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 09:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1706ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ELP40-M10X40
ねじサイズ	M10X40	ベース径	40mm
全長	52.5mm	二面幅	17mm
許容荷重	3kN	使用温度	-30~100℃
材質	パッド:ポリアミド、 ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)	質量	165g

※パッドは固定式のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.