品番: EA949HA-263

品名: φ40mm/M12x 50mm アジャスターベース



販売価格	<b>400円</b> (税抜)/ 440円(税込)				
カタログ価格	400円(税抜)/440円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/14 14:02現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1754ページ				







## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ELP40-M12X50
ねじサイズ	M12X50	ベース径	40mm
全長	62.5mm	二面幅	17mm
許容荷重	5kN	使用温度	-30~100℃
材質	パッド:ポリアミド、 ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)	質量	195g

※パッドは固定式のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。

RoHS対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.