


品番：EA949HA-36

品名：φ30mm/M8x83mm/100kg アジャストベース(スチール)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 310円(税抜) / 341円(税込) | | |
| カタログ価格 | 310円(税抜) / 341円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/04/12 13:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1707ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|-----|-------|
| ベースサイズ | φ30×7mm | 全高 | 90mm |
| ねじサイズ | M8×83mm | 耐荷重 | 100kg |
| 材質 | スチール(三価クロメートメッキ仕上) 底部ベース:ポリプロピレン 底部金具:ステンレス鋼板(SUS304) ねじ:一般構造用圧延鋼材(W5/16-16URO) | 重量 | 35g |

ねじ部上面の十字穴を使って、高さ調整が可能です。

RoHS2 10物質対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.