



品番：EA949HA-39

品名：φ30mm/M8x123mm/100kgアジャストベース(スチール)



販売価格	370円(税抜) / 407円(税込)		
カタログ価格	370円(税抜) / 407円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/12 13:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1707ページ		



カタログ訂正

26/01/16 ねじサイズの訂正。誤:M8x122mm、正:M8x123mm(No.57 9025)

仕様

ベースサイズ	φ30×7mm	全高	130mm
ねじサイズ	M8×123mm	耐荷重	100kg
材質	スチール(三価クロメートメッキ仕上) 底部ベース:ポリプロピレン 底部金具:ステンレス鋼板(SUS304) ねじ:一般構造用圧延鋼材(W5/16-16URO)	重量	45g

ねじ部上面の十字穴を使って、高さ調整が可能です。

RoHS2 10物質対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.