品番: EA949HA-418

品名: φ80mm/M24x158mm アジャスターベース(首振り)



| 販売価格 | 2,830円 (税抜)/3,113円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 2,830円(税抜)/3,113円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/14 17:07現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1755ページ | | | | |







仕様

| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LVA80L24B |
|---------|-----------------------------------|-------|-----------|
| ねじサイズ | M24X158 | ベース径 | 80mm |
| 全長 | 201mm | 首振り機構 | 30° |
| 許容荷重 | 18kN | 使用温度 | -30~100℃ |
| 材質 | パッド:ポリアミド ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) | 質量 | 616g |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.