

品番 : EA949HD-1219

品名 : M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 570円(税抜) / 627円(税込) | | |
| カタログ価格 | 570円(税抜) / 627円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/14 10:34現在) | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1243ページ | | |



| 品番 | 規格 | 材質 | 表面処理 | 入数 | 販売単位 |
|--------------|-----------|--------|--------|----|------|
| EA949HD-1219 | M12x140mm | SCM435 | 黒色酸化被膜 | 2本 | 袋 |

仕様

| | | | |
|-----------|-----------|------|----------------|
| 規格 | ISO 10.9 | 材質 | 構造用炭素鋼(SCM435) |
| ねじサイズ×首下長 | M12×140mm | 頭対辺 | 19mm |
| 硬度 | HRC32~39 | ねじ精度 | 6g |
| 表面処理 | 黒色酸化被膜 | 仕様 | 半ねじ |
| 入数 | 2本 | | |
| 並目ねじ | | | |
| ピッチ | 1.75 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.