

品番 : EA949HD-1220

品名 : M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)



販売価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/04/29 07:14現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1243ページ		



規格	ねじサイズ	長さ	材質	表面処理	仕様
ISO 10.9	M12	150	SCM435	黒色酸化被膜	半ねじ

仕様

規格	ISO 10.9	材質	構造用炭素鋼(SCM435)
ねじサイズ×首下長	M12×150mm	頭対辺	19mm
硬度	HRC32~39	ねじ精度	6g
表面処理	黒色酸化被膜	仕様	半ねじ
入数	2本		
並目ねじ			
ピッチ	1.75		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.