

品番 : EA949HD-1604

品名 : M16x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 425円(税抜) / 468円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 425円(税抜) / 468円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 29 (2026/06/14 09:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 2                             | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1243ページ                       |      |   |



|           |          |      |                |
|-----------|----------|------|----------------|
| 規格        | ISO 10.9 | 材質   | 構造用炭素鋼(SCM435) |
| ねじサイズ×首下長 | M16×45mm | 頭対辺  | 24mm           |
| 硬度        | HRC32~39 | ねじ精度 | 6g             |
| 表面処理      | 黒色酸化被膜   | 仕様   | 全ねじ            |
| 入数        | 2本       |      |                |
| 並目ねじ      |          |      |                |
| ピッチ       | 2        |      |                |

#### 仕様

|           |          |      |                |
|-----------|----------|------|----------------|
| 規格        | ISO 10.9 | 材質   | 構造用炭素鋼(SCM435) |
| ねじサイズ×首下長 | M16×45mm | 頭対辺  | 24mm           |
| 硬度        | HRC32~39 | ねじ精度 | 6g             |
| 表面処理      | 黒色酸化被膜   | 仕様   | 全ねじ            |
| 入数        | 2本       |      |                |
| 並目ねじ      |          |      |                |
| ピッチ       | 2        |      |                |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.